Ficha Técnica

Abrazadera 733 ALU

Referencia: 1362822



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.

Alu Aluminio

Datos maestros


Referencia	1362822
Tipo	ASL 733 30 ALU
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con agujero alargado
Fabricante	OBO
Dimensión	25-30mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	1,592 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2321 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera 733 ALU

Referencia: 1362822

Dimensiones



Medida A	59 mm
Medida B	45 mm
Medida b	16 mm
Medida D	30 mm
Medida d máx.	30 mm
Medida d mín.	25 mm
Medida L	10 mm
Medida s	16,5 mm
Medida t1 (mm)	1,5 mm
Medida t2 (mm)	1,5 mm
Medida x	7,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	25 - 30
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	30 mm
Rango de sujeción D mín.	25 mm
Resistente a los UV	sí