Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419286

Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419286
Typ	AS 55 21 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	74,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8293 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419286

Abmessungen





Länge	41 mm
Breite	210 mm
Höhe	90 mm
Maß A	41 mm
Maß B	210 mm
Maß H	90 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
F in kN	5,5 kN
Funktionserhalt	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

1. Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
2. Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

— Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm