Technisches Datenblatt

Flachwinkel Signa Base FW 70130

Artikelnummer: 6132766

Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Schnittkaschierender Flachwinkel zum Aufrasten auf das Unterteil.

PC/ ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132766
Typ	BRK FW70130 rws
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x130 9010
Hersteller	OBO
Dimension	180x180x74
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,189 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkel Signa Base FW 70130

Artikelnummer: 6132766

Abmessungen



Länge	180 mm
Breite	180 mm
Höhe	74 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm