
Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F simple, mediacaña de plástico, FT
Referencia: 1187644



Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña. En circuitos de corriente alterna, debido al calentamiento inductivo, no se deben utilizar cables unipolares en conductos galvanizados ni en carriles perfilados.

HALOGEN FREE

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente


Datos maestros

Referencia	1187644
Tipo	BS-F1-K-52 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	46-52mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	9,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2334 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base F simple, mediacaña de plástico, FT
Referencia: 1187644

Dimensiones



Longitud	25 mm
Ancho	57 mm
Altura	90 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	25 mm
Medida B	57 mm
Medida C	40 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	90 mm
Medida L	45 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	52 mm
Para diámetro de tubo mín.	46 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	40 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfil plano
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	52 mm
Rango de sujeción D mín.	46 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno