Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0521
Artikelnummer: 7215641



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Artikelnummer	7215641
Typ	BSKH09-T0521
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH09-K0521
Hersteller	OBO
Dimension	50x210
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1812 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
BSKH09-K0521
Artikelnummer: 7215641

Abmessungen



Abmessung Außen	338 x 140
Abmessung Innen	210 x 50
Länge	640 mm
Breite	454 mm
Höhe	140 mm
Maß B	338 mm
Maß b	210 mm
Maß h	50 mm
Maß H	140 mm
Maß L	590 mm
Maß l	444 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
ROHS Konform	ja
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton