Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht

Artikelnummer: 1106627

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau. gelocht, nicht abbrechbar.

11 N

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1106627
Typ	CL2008P2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5147 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht

Artikelnummer: 1106627

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Bund	50 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,24 cm^2
Statischer Wert Iy	0,02 cm^4
Statischer Wert Iz	0,17 cm^4
Statischer Wert Wy	0,05 cm^3
Statischer Wert Wz	0,17 cm^3