Ficha Técnica

Perfil CL2008, ranura de 11 mm, ciego

Referencia: 1105124



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N.
También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.
sin perforar, no se puede romper.

CE 11 N

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1105124
Tipo	CL2008UP2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar,anch.de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x20x8
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	20 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5181 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil CL2008, ranura de 11 mm, ciego

Referencia: 1105124

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	50 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	0,75 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,3 cm²
Statischer Wert Iy	0,03 cm⁴
Statischer Wert Iz	0,17 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,03 cm³
Statischer Wert Wz	0,17 cm³