Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006130



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit 8 Ausbrechöffnungen für DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | 500 V

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2006130
Typ	D04 L
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, unbestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x39
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,321 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3171 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, unbestückt

Artikelnummer: 2006130

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	39 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	geeignet für Datenverbindung
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30