Ficha Técnica

Deskbox DBK, 2 tomas de corriente, 2x RJ45 cat. 6

Referencia: 6116802



Deskbox abatible con cable de conexión, para el montaje fijo en un tablero de mesa, caja de acero inoxidable cepillado con regleta con escobilla para la salida de cables. Se monta en un orificio de montaje de 235 x 157 mm en el tablero de la mesa.

Equipamiento:
- dos tomas de corriente de color negro con toma de tierra con enchufe a 60°, incl. cable de conexión a red de 3,0 m con clavija con salida lateral CEE 7/7.

- dos acoplamientos de datos RJ45 a RJ45, cableado 1:1, cat.6 apantallados.

Nota: se puede utilizar en tableros de mesa con un grosor hasta 50 mm.


El Deskbox DBK listo para la conexión es idóneo para dotar los puestos de trabajo de conexiones eléctricas, de telecomunicaciones y de datos, directas.

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	6116802
Tipo	DBK2-D3 D2S2K
Denominación 1	Deskbox, empotrado
Denominación 2	para instalación fija en mesa
Fabricante	OBO
Dimensión	210x167x68
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	178,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	210 mm

Ficha Técnica

Deskbox DBK, 2 tomas de corriente, 2x RJ45 cat. 6

Referencia: 6116802

Datos técnicos

Número de conexiones de audio	0
Número de conexiones CAT 5	0
Número de conexiones CAT 5E	0
Número de conexiones CAT 6	2
Número de conexiones USB	0
Número de conexiones VGA	0
Número de conexiones HDMI	0
Número de tomas de corriente SCHUKO	2
Versión	Montaje
Extraíble	no
Ejecución	Rectangular
Abatible hacia arriba	sí
Longitud de línea de alimentación	3 m
Conforme a ROHS	exento
Protección contra sobretensiones	no