Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052307



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK CA

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6052307
Typ	DRLU 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	256 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,7241 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052307

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufschraubbar
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein