
Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052512



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6052512
Typ	DRLU 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	619,234 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,869 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052512

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufschraubbar
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein