
Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6052724



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK CA

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	6052724
Typ	DRL 600 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	600x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	744,57 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,7617 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6052724

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein