
Scheda tecnica

Coperchio di montaggio per cassetta livellabile della dimensione nominale 9
Codice articolo: 7428547



Coperchio di montaggio per l'installazione in pavimenti sopraelevati di cassette livellabili quadrate disaccoppiate di dimensione nominale 9.

CE

St	Acciaio
F	zincato a caldo


Dati anagrafici

Codice articolo	7428547
Tipo	DUG RK UAN 9
Sigla 1	Coperchio montaggio
Sigla 2	per cassette in HB
Produttore	OBO
Dimensione	325x325x34
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo
Norma per superfici	DIN 267, Teil 10
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	108 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,6932 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Coperchio di montaggio per cassetta livellabile della dimensione nominale 9
Codice articolo: 7428547

Misure



Lunghezza	325 mm
Larghezza	325 mm

Dati tecnici

Dimensioni intagli	248x248 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Conformità ROHS	sì
Versione per carichi pesanti	no