Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada A4

Referencia: 6406142

Tornillo de cabeza alomada con pieza de cuatro cantos y tuerca multiuso.



CE

A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	6406142
Tipo	FRSB 6x12 A4
Denominación 1	Tornillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,796 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0376 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada A4

Referencia: 6406142

Datos técnicos

Clase de resistencia	A4-50
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no