Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Artikelnummer: 6406130



Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.
Zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Einsatz des Artikels nur in trockenen Atmosphären.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6406130
Typ	FRSB 6x12 G
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Hersteller	OBO
Dimension	M6x12
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,804 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0169 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	12 mm
Maß D	13,5 mm
Maß d	6 mm
Maß L	12 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Artikelnummer: 6406130

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein