Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada F

Referencia: 6406203



Tornillo de cabeza alomada incluida tuerca.
El tornillo de cabeza alomada se utiliza en combinación con brida de fiajción GKS 34 y la unión recta GSV 34.

CE UK CA

St	Acero
F	galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6406203
Tipo	FRSB 6x20 F
Denominación 1	Tornillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x20
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,965 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0214 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	20 mm
Longitud	0,8 ft
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada F

Referencia: 6406203

Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no