Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9-3S con cursori di arresto

Codice articolo: 7405083



Torretta a scomparsa con cursori di arresto ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm).
È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45

- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405083
Tipo	GES9-3S U 7011
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensione	264x264x67
Colore	Grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	199,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,8492 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9-3S con cursori di arresto

Codice articolo: 7405083

Misure





Lunghezza	264 mm
Larghezza	264 mm
Altezza	67 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza massetto min.	73 mm
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza di montaggio	244 mm
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9-3S con cursori di arresto

Codice articolo: 7405083

Dati tecnici

Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	76 mm
Capacità D min.	8 mm
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Spessore rivestimento pavimento max.	10 mm