Scheda tecnica

Scatola per massetto per GES9

Codice articolo: 7427434



Scatola massetto quadrata per alloggiamento GES9-3 per l'impiego in pavimenti a massetto e in ambienti interni. Con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati.

Fornito con un coperchio di protezione per il montaggio.

La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.

St	Acciaio
VZ	zincato

Dati anagrafici

Codice articolo	7427434
Tipo	GES9 BOX EX
Sigla 1	Scatola per GES9
Sigla 2	Altezza massetto 95-125 mm
Produttore	OBO
Dimensione	246x252x100
Materiale	Acciaio
Super- ficie Norma per superfici	zincato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	209 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,3002 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola per massetto per GES9

Codice articolo: 7427434

Misure





Lunghezza	246 mm
Larghezza	246 mm
Dimensione h	95 mm

Dati tecnici

Altezza massetto max	125 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza minima del massetto	95
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento min.	30 mm
Conformità ROHS	exempt