Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur, GES R2

Artikelnummer: 7405088

Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7405088
Typ	GES R2B 9011
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	Kunststoff
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x40
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4053 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur, GES R2

Artikelnummer: 7405088

Abmessungen





Technische Daten

Ausführung Deckel	rund
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Norm	EN 50085-2-2
ROHS Konform	ja
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 500 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Werkzeug