Scheda tecnica

Elemento terminale, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2 tipo GK-53100
Codice articolo: 6113114



Elemento terminale per la chiusura laterale dei canali incasso apparecchi Rapid 45-2 GK e GA 53100.

PC/ ABS Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo


Dati anagrafici

Codice articolo	6113114
Tipo	GK-E53100AL
Sigla 1	Elemento terminale
Sigla 2	per Rapid 45-2 100
Produttore	OBO
Dimensione	106x56x22
Colore	alluminio
Materiale	Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1961 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Elemento terminale, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2 tipo GK-53100
Codice articolo: 6113114

Misure



Lunghezza	22 mm
Larghezza	106 mm
Altezza	56 mm

Dati tecnici

Versione	simmetrico
Tipo di fissaggio	rimovibile
per larghezza canale	100 mm
per altezza canale	53 mm
Adatto per	sinistro/destro
Priva di alogeni	sì
Conformità ROHS	sì
Rivestimento sezioni	sì
Grado di protezione	IP40
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK08
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C