Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113112

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.



PC/ ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten


Artikelnummer	6113112
Typ	GK-E53100LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 100
Hersteller	OBO
Dimension	106x56x22
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,493 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1922 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113112

Abmessungen



Länge	22 mm
Breite	106 mm
Höhe	56 mm

Technische Daten

Ausführung	symmetrisch
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Geeignet für	links/rechts
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C