Technisches Datenblatt

Klemmstück A4

Artikelnummer: 6015280




Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen.
Einsatz nur bei Gitterrinnen mit 50 x 100 mm Maschenweite.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6015280
Typ	GKS 50 11 A4
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	für Schraube M10
Hersteller	OBO
Dimension	60x40
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2276 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	60 mm
Breite	40 mm

Technisches Datenblatt

Klemmstück A4

Artikelnummer: 6015280

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Lochdurchmesser	11 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	sonstige