Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002410



Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6002410
Tipo	GRM 105 400 G
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	105x400x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	278 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,1244 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002410

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza	15,75 in
Altezza	105 mm
Altezza	4,13 in
Dimensione B	400 mm
Dimensione H	108 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	363 cm²
Sezione utile	36300 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,33 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,3 kN/m