Scheda tecnica

Separatore GS-TW70

Codice articolo: 6277090

Divisorio per la compartimentazione dei canali in caso di diversi livelli di tensione.
Contatto dielettrico tra gli elementi durante il montaggio.



St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6277090
Tipo	GS-TW70
Sigla 1	Separatore
Sigla 2	per GS 70
Produttore	OBO
Dimensione	24x53x2000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	58,65 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,3095 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Separatore GS-TW70

Codice articolo: 6277090

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	24 mm
Altezza	53 mm

Dati tecnici

Versione	Singolo
Tipo di fissaggio	a innesto
Adatto per altezza canale	70
Priva di alogeni	sì
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP30
Grado di protezione IK-Code	IK10
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C