Ficha Técnica

Placa frontal, modelo cargas ligeras FT

Referencia: 6349102



Cabeza para perfil para cargas ligeras para el montaje en perfil US 7.
Pedir el material de fijación por separado (2 tornillos de cabeza hexagonal SKS 12x100).

CE

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6349102
Tipo	KU 7 FT
Denominación 1	Placa frontal
Denominación 2	para perfil US 7
Fabricante	OBO
Dimensión	200x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	144,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,337 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Placa frontal, modelo cargas ligeras FT

Referencia: 6349102

Dimensiones





Longitud	200 mm
Ancho	100 mm
Altura	121,5 mm

Datos técnicos

Versión	Cabeza para perfil U para atornillar
Apropiado para fijación a techo	sí
Apropiado para la fijación de ménsulas	no
Apropiado para formas de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm