Ficha Técnica

Unión LKM SV40

Referencia: 6247458



Unión para las bases de canal. En cada punto de contacto se deben colocar dos uniones de punto de contacto en los laterales para garantizar una sujeción segura y la conexión equipotencial continua.

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6247458
Tipo	LKM SV40
Denominación 1	Conector de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	40mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4310
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,047 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión LKM SV40

Referencia: 6247458

Dimensiones



Ancho	30 mm
Altura	30 mm
Medida a	76 mm
Medida b	30 mm

Datos técnicos

Versión	de caras interiores
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	40 x 40 - 40 x 60
Libre de halógenos	sí
Con conexión equipotencial	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK10
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C