Technisches Datenblatt

Metallbandschellen breit

Artikelnummer: 7203109



Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7203109
Typ	MBS 075 A2
Bezeichnung 1	Bandschelle
Hersteller	OBO
Dimension	12x750
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	750 mm
Breite	12 mm
Höhe	6,5 mm
Maß L	750 mm
Maß t	0,25 mm

Technisches Datenblatt

Metallbandschellen breit

Artikelnummer: 7203109

Technische Daten

Ausführung	ohne Verzahnung
Bandverschluss	Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	105 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	50 °C
Montagetemperatur min.	5 °C
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	70 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	nein
UV-beständig	ja
VG-Zulassung	nein