Scheda tecnica

Passerella standard navale FT

Codice articolo: 6045073

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6045073
Tipo	MKR 15 075 FT
Sigla 1	Passerella standard navale
Sigla 2	Spessore materiale 1.25mm
Produttore	OBO
Dimensione	15x75x2000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	85,95 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,141 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella standard navale FT

Codice articolo: 6045073

Misure



Dimensioni	15 x 75
Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	15 mm
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	75 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,15 kN/m