# Technisches Datenblatt

## Schraubverbinder FT

## Artikelnummer: 6066240



Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6066240 |
| Typ | MKR SV FT |
| Bezeichnung 1 | Schraubverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne Marinenorm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 16x29x60 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 5,378 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1321 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Schraubverbinder FT

## Artikelnummer: 6066240

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 23 mm |
| Höhe | 8,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Längsverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 15 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |