Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122956



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

CE 22 U E30 E90

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1122956
Typ	MS4121P0600FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	600x41x21
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	84,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,0954 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122956

Abmessungen



Länge	600 mm
Breite	41 mm
Höhe	21 mm
Maß L	600 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm²
Statischer Wert Iy	0,95 cm⁴
Statischer Wert Iz	4,51 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,89 cm³
Statischer Wert Wz	2,2 cm³