Technisches Datenblatt

Trägerplatte blind für Montageträger

Artikelnummer: 7407764

Trägerplatte "blind" zur bauseitigen Herstellung einer Montageöffnung zur Aufnahme von Anschlussbuchsen der Daten, Audio- oder Video-Technik.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407764
Typ	MTM 0
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	ohne Lochbild
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1828 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trägerplatte blind für Montageträger

Artikelnummer: 7407764

Abmessungen



Länge	72 mm

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	Anschlussbuchsen der Daten-, Audio- oder Videotechnik.
Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja