Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm

Artikelnummer: 7424506

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbstrastenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424506
Typ	OKA-W50010050R
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind, rastend
Hersteller	OBO
Dimension	2400x500x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	2333,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	94,8699 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm

Artikelnummer: 7424506

Abmessungen



Länge	2.400 mm
Breite	500 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Abdeckungen	3
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Deckelbefestigung rastend	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Gewebewand	nein
Kanalhöhe max.	150 mm
Kanalhöhe min.	100 mm
Materialstärke Deckel	4
Mindestestrichhöhe	100
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich max.	150 mm
Nivellierbereich min.	100 mm
Oberteil abnehmbar	ja
ROHS Konform	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken