
Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191068



Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	3191068
Typ	OTSC 4,5x40 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb TX 20
Hersteller	OBO
Dimension	4,5x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,31 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191068

Abmessungen



Länge	40 mm
Maß D	4,5 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Artikelnummer: 3191068

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 20
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	9 mm
Kopfform	Senkkopf
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein