Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191000



Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3191000
Typ	OTSP 3,5x30 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb TX 15
Hersteller	OBO
Dimension	3,5x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,165 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191000

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß D	3,5 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 15
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	7 mm
Kopfform	Panhead
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein