# Technisches Datenblatt

## PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

## Artikelnummer: 7204020

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7204020 |
| Typ | PMB 660-4 A2 |
| Bezeichnung 1 | Brandschutzbox vierseitig |
| Bezeichnung 2 | mit intumeszierenden Einlagen |
| Lieferbar ab | 04.10.2022 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 300x623x130 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 768,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm

## Artikelnummer: 7204020

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 623 mm |
| Höhe | 131 mm |
| Maß d | 605 mm |
| Maß D min. | 623 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| ROHS Konform | ja |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Innenhöhe | 64 mm |
| Innenbreite | 605 mm |