Technisches Datenblatt

proQuick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2147320



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2147320
Typ	PQ-40 LGR
Bezeichnung 1	proQuick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	39,3-44,5mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

proQuick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2147320

Abmessungen



Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	1,2 kN
Geschlossen	ja
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße	40-44
Rastsystem	nein
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	44,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	39,5 mm
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	44,5 mm
Spannbereich D min.	39,5 mm
UV-beständig	ja