
Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FS

Artikelnummer: 6040322



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040322
Typ	RAA 310 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	100 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FS

Artikelnummer: 6040322

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsys-tem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm