# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 35 FT

## Artikelnummer: 6042205



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

NEW

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6042205 |
| Typ | RAA 330 FT |
| Bezeichnung 1 | Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 35x300 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 41,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3328 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 35 FT

## Artikelnummer: 6042205

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B | 300 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abgehende Breite | 300 mm |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 10 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |