Technisches Datenblatt

45°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7000529



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7000529
Typ	RB 45 840 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	320 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7000529

Abmessungen



Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt