# Technisches Datenblatt

## Bogen winkelverstellbar 110 FT

## Artikelnummer: 6037330



Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6037330 |
| Typ | RB W 150 FT |
| Bezeichnung 1 | Bogen, winkelverstellbar |
| Bezeichnung 2 | horizontal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x500 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 373,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,432 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Bogen winkelverstellbar 110 FT

## Artikelnummer: 6037330

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß L | 992 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Bauform | Bogen starr |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| Mit Oberteil | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 24 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |