Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox

Codice articolo: 7408970



Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, cieca adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45

- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.

IP 55

A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici

Codice articolo	7408970
Tipo	RKN3 9 VS 20
Sigla 1	Cassetta livellabile quadrata
Sigla 2	cieca
Produttore	OBO
Dimensione	243x243x100
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	360 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	20,3725 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox

Codice articolo: 7408970

Misure





Lunghezza	243 mm
Larghezza	243 mm
Altezza	105 mm
Dimensione h	105 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Numero delle uscite conduttori	0
Numero di supporti universali	3 x UT4
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Sezione pavimento / apertura di montaggio	244x244
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox

Codice articolo: 7408970

Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm