# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Messing

## Artikelnummer: 7409084

Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

CuZn 37 Messing

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7409084 |
| Typ | RKRN2 R4 MS25 |
| Bezeichnung 1 | Runde Kassette |
| Bezeichnung 2 | blind |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø215mm |
| Werkstoff | Messing |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 410 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,5802 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Messing

## Artikelnummer: 7409084

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 214 mm |
| Breite | 214 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Anzahl der Gerätebecher | 2 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |
| Ausführung Deckel | rund |
| Ausführung Leitungsauslass | Kein Leitungsauslass |
| Bodenpflege | nass |
| Entkoppelbar | nein |
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 105 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R4 |
| Nivellierbereich max. | 155 mm |
| Nivellierbereich min. | 105 mm |
| ROHS Konform | exempt |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP00 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |