
Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041668

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6041668
Typ	RTM 850 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	485,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041668

Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm