Technisches Datenblatt

Universalverbinder 100 FS

Artikelnummer: 6067870



Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067870
Typ	RUVK 100 FS
Bezeichnung 1	Universalverbinder
Bezeichnung 2	mit Kantenschutz
Hersteller	OBO
Dimension	100x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8726 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Universalverbinder 100 FS

Artikelnummer: 6067870

Abmessungen



Abmessung	100x200
Länge	200 mm
Höhe	88 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Anzahl Schrauben	8 St.
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystem-breite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystem-breite min.	100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhö-he	100 mm
Gelenkverbinder horizontal	ja
ROHS Konform	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder