# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 60 A2

## Artikelnummer: 6067662



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

| | |
|---|---|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6067662 |
| Typ | RWVL 60 A2 |
| Bezeichnung 1 | Längs- und Winkelverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x200 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0355 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 60 A2

## Artikelnummer: 6067662

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Abmessung | 200 x 56 |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 4 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Blechstärke | 2 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |