Technisches Datenblatt

Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488469



Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.

CE UK CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten


Artikelnummer	1488469
Typ	SCC 1-4 D24
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 19-24mm
Hersteller	OBO
Dimension	1-4mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488469

Abmessungen



Länge	27 mm
Breite	14 mm
Höhe	25 mm
Maß W	14 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	24 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	19 mm
ROHS Konform	ja
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein