# Technisches Datenblatt

## Steckdoseneinheit AR45, 1-fach

## Artikelnummer: 6119401

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1-fach, Typ 71GD8-2.
- Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle.
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6119401 |
| Typ | SDE-RW D0RW1 |
| Bezeichnung 1 | Steckdoseneinheit |
| Bezeichnung 2 | Modul 45, 1fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 84x84x59mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5767 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Steckdoseneinheit AR45, 1-fach

## Artikelnummer: 6119401

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 84 mm |
| Höhe | 84 mm |




### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Abschließbar | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl Pole | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Ausführung | 1-fach 0° |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausführung | SCHUKO |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beschriftungsfeld | nein |
| erhöhter Berührungsschutz | ja |
| Fehlerstromschutz | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Gangreserve | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Isolierte Einbau | nein |
| Klappdeckel | nein |
| Kodierung | nein |
| Kontroll-Licht | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |

# Technisches Datenblatt

## Steckdoseneinheit AR45, 1-fach

## Artikelnummer: 6119401

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | sonstige |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Tiefe | 60 mm |
| Transparent | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Überspannungsschutz | nein |