Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418368

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6418368
Typ	SKS 12x100 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x100
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6068 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418368

Abmessungen



Länge	100 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	3,93 in
Maß L	100 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 12 x 100
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	100 mm
Gewindesteigung	1,75 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein