Ficha Técnica

Unión recta DD

Referencia: 7070318



Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación.
Including appropriate fastening material.

CE

St	Acero
DD	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	7070318
Tipo	SSLB 300 DD
Denominación 1	Chapa de unión
Denominación 2	ancho, con 4 fijaciones
Fabricante	OBO
Dimensión	B300mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	29,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7621 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión recta DD

Referencia: 7070318

Dimensiones

Ancho	285 mm
Ancho	12 in
Altura	4 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	300 mm

Datos técnicos

Número de tornillos	4 St.
Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	35 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado
Tipo vano ancho	sí