Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120483

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6120483
Typ	STD-D3SC RW2
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 2-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt, Connect 45
Hersteller	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2968 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120483

Abmessungen





Breite	90 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 33°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappdeckel	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
ROHS Konform	ja
Schutzart	sonstige

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120483

Technische Daten

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Tiefe	40 mm
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	ja
Überspannungsschutz	nein